

## Einleitung

Mit den geschlossenen Studiokopfhörern Vocaster HP60v hörst du deine Sendung bis ins kleinste Detail. Mit Vocaster HP60v kannst du deine Sendung genauso hören, wie es die ganze Welt tun wird.

Die Vocaster HP60v Kopfhörer bieten:

- Einen leichten, verstellbaren, gepolsterten Kopfbügel für längere Hörsitzungen.
- Einen aufschraubbaren 6,35-mm-Stereo-Klinkenadapter zur Verwendung der Vocaster HP60v Kopfhörer mit all deinen Geräten.
- Ein breiter, gleichmäßiger Frequenzgang zur präzisen Kontrolle deiner Aufnahmen.
- Eine geschlossene Bauweise zur Isolation von externen Geräuschen und zum Schaffen bester Bedingungen für das Monitoring.

Die geschlossene Bauweise verhindert, dass dein Mikrofon deine Mischung erfasst. Gleichzeitig ermöglicht es dir der bequeme Kopfbügel, deine Geschichten zu erzählen und so lange an deiner Sendung zu arbeiten, wie du es möchtest.

## Maße




## Inbetriebnahme

### Verwendung des 6,35-mm-Klinkenadapters

Du kannst deine Vocaster HP60v Kopfhörer mit den meisten Audiogeräten verwenden, allerdings verwenden nicht alle Audiogeräte denselben Kopfhöreranschluss.

Für den Anschluss an deinen Vocaster oder die meisten Audio-Interfaces benötigst du den mitgelieferten 6,35-mm-Klinkenadapter. Um kleinere Geräte wie ein Laptop oder ein Telefon anzuschließen, ist der 6,35-mm-Klinkenadapter zu entfernen, indem du diesen vom Kopfhörerkabel abschraubst.

Schraube den 6,35-mm-Klinkenadapter im Uhrzeigersinn auf, um die Kopfhörer an deinen Vocaster oder dein Audio-Interface anzuschließen:



## Vocaster HP60v FAQs

### Die Kopfhörerbuchse ist zu groß/klein, um in den Kopfhörerausgang meines Geräts zu passen

Die Vocaster HP60v Kopfhörer verfügen über einen aufschraubbaren 6,35-mm-Klinkenadapter. Für kleinere Geräte wie Telefone und Computer ist der Adapter abzuschrauben (gegen den Uhrzeigersinn), um die Kopfhörer nutzen zu können.

### Kann ich die Vocaster HP60v Kopfhörer mit beliebigen Geräten verwenden?

Ja, du solltest die Vocaster HP60v Kopfhörer mit nahezu jedem Gerät verwenden können – mit anderen Audio-Interfaces, Telefonen, Laptops, Mischpulten und mehr

### Handelt es sich bei den Vocaster HP60v Kopfhörern um On-Ear- oder Over-Ear-Kopfhörer?

Die Vocaster HP60v Kopfhörer sind geschlossene Over-Ear-Kopfhörer.

## Technische Daten

### Technische Spezifikationen

Performanceorientierte Integration	
Impedanz	32 $\Omega$
Empfindlichkeit	98 dB $\pm$ 3 dB
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz
Maximale Leistung	1,2 W
Physikalische Eigenschaften	
Treiberdurchmesser	50 mm
Kabellänge	ca. 3 m
Anschluss	3,5 mm Stereoklinke 6,35 mm Schraubadapter
Gewicht (einschließlich Kabel)	288 g (10.15 oz)
Magnetische Feldstärke 	<20mT

## Zubehör und Ersatzteile

Teil	Teilenummer
Vergoldeter schraubbarer 6,35-mm-Stereo-Klinkenadapter - HP60v	MISC002200
Einzelnes Ohrpolster (links oder rechts) - HP60v	MISC002201

Um Ersatzteile für deine Vocaster HP60v Kopfhörer zu erhalten, kontaktiere bitte entweder unser Ersatzteile-Team oder sprich mit deinem lokalen Vertrieb/Händler:

Kontaktiere unser Ersatzteile-Team: [support.focusrite.com](https://support.focusrite.com)

Kontaktiere deinen lokalen Vertriebspartner: [stockists.focusrite.com](https://stockists.focusrite.com)

Verfasst von Ed Fry

