

Introducción

Escucha tu programa con todo detalle gracias a los auriculares cerrados de estudio Vocaster HP60v. Estos auriculares te permiten escuchar tu programa como lo hará el mundo.

Los auriculares Vocaster HP60v incluyen:

- Una diadema ajustable, ligera y acolchada para sesiones de uso largas.
- Un adaptador jack estéreo con rosca de 6,35 mm para que puedas usar los auriculares Vocaster HP60v con todos tus dispositivos.
- Un intervalo de frecuencia amplio e impecable para monitorizar tus grabaciones con precisión.
- Un diseño cerrado que aísla del ruido exterior y ofrece una monitorización en condiciones óptimas.

El diseño cerrado evita que el micrófono capture la mezcla. Además, con su cómoda diadema podrás seguir hablando y produciendo tu programa el tiempo que desees.

Dimensiones




Configuración

Uso del adaptador jack de 6,35 mm

Aunque puedes usar tus auriculares Vocaster HP60v con la mayoría de los dispositivos de audio, ten en cuenta que no todos los equipos usan el mismo tamaño de conector.

Para conectarlos a la Vocaster o a la mayoría de las interfaces de audio, necesitarás usar el adaptador jack de 6,35 mm incluido. Si quieres conectarlos a dispositivos más pequeños, como un portátil o un teléfono, necesitas desenroscar el adaptador del cable de los auriculares para extraerlo.

Enrosca el adaptador jack de 6,35 mm girando en el sentido de las agujas del reloj para conectar los auriculares a la Vocaster o la interfaz de audio:



Preguntas frecuentes sobre los Vocaster HP60v

El conector jack es demasiado grande/pequeño para la salida de auriculares de mi dispositivo

Los auriculares Vocaster HP60v incluyen un adaptador jack con rosca de 6,35 mm. En el caso de dispositivos pequeños, como teléfonos y ordenadores, necesitas desenroscar el adaptador (en sentido contrario al de las agujas del reloj) para conectar los auriculares.

¿Puedo usar los Vocaster HP60v con cualquier dispositivo?

Sí, podrás usar los auriculares Vocaster HP60v con casi cualquier dispositivo, como otras interfaces, teléfonos, portátiles, mesas de mezclas, etc.


Los auriculares Vocaster HP60v, ¿son supraurales o circumaurales?

Los Vocaster HP60v son unos auriculares circumaurales cerrados.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

	Rendimiento
Impedancia	32 Ω
Sensibilidad	98 dB \pm 3 dB
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Potencia máxima	1,2 W

	Características físicas
Diámetro del altavoz	50 mm
Longitud del cable	Aprox. 3 m
Conector	Jack estéreo de 3,5 mm Adaptador con rosca de 6,35 mm
Peso (con cable)	288 g
Intensidad del campo magnético 	<20mT

Accesorios y recambios

Pieza	Número de pieza
Adaptador jack estéreo con rosca de 6,35 mm en dorado: HP60v	MISC002200
Almohadilla suelta (izquierda o derecha): HP60v	MISC002201

Si necesitas algún recambio para tus auriculares Vocaster HP60v, ponte en contacto con nuestro equipo de recambios o con tu distribuidor local:

Ponte en contacto con nuestro equipo de recambios: support.focusrite.com

Ponte en contacto con tu distribuidor local: stockists.focusrite.com

Escrito por Ed Fry

